

口腔内スキャナーでご使用するコンポーネントです。ラボスキャナーでご使用できます。

## IOS 用スキャンボディ専用 オーダーシート

FAX:0120-418-321

ご注文日				ご担当者名
ご請求先 ご施設名				
ご住所	〒			
TEL		FAX		

## 納品先（上記ご住所以外に納品希望の場合）

名称				(DTI 業務使用欄)
ご住所	〒			<b>黄</b>
TEL				

※ 営業日 15:30 までのご注文につきましては当日発送いたします。それ以降のご注文分につきましては翌営業日の発送となります。

※ 地域・天候・交通事情等によりご希望に添えない場合があります。

価格 ¥12,500(税抜) / 1個

	ご注文番号	品名	記号	数量		ご注文番号	品名	記号	数量
1	SU0028 (BP01)	Spline Φ 3.25 mm	A1		25	SU0071 (BP40)	External Hex Φ 5.0 mm	3E3	
2	SU0029 (BP02)	Spline Φ 3.75-4.0 mm	A2		26	SU0072 (BP41)	External Hex Φ 6.0 mm	3E4	
3	SU0059 (BP29)	Spline Φ 3.75-4.0 mm ショートサイズ	A2F		27	SU0036 (BP18)	Astra Aqua Φ 3.5/4.0 mm	AT2	
4	SU0030 (BP03)	Spline Φ 5.0 mm	A3		28	SU0037 (BP19)	Astra Lilac Φ 4.5/5.0 mm	AT3	
5	SU0031 (BP04)	Screw Vent / TSX Φ 3.5 mm	SV1		29	SU0060 (BP30)	Astra EV Φ 3.6 mm	AE2	
6	SU0032 (BP05)	Screw Vent / TSX Φ 4.5 mm	SV2		30	SU0061 (BP31)	Astra EV Φ 4.2 mm	AE3	
7	SU0033 (BP06)	Screw Vent Φ 5.7 mm	SV3		31	SU0062 (BP32)	Astra EV Φ 4.8 mm	AE4	
8	SU0038 (BP20)	Straumann Bone Level Φ 3.3 mm	SB1		32	SU0063 (BP33)	Astra EV Φ 5.4 mm	AE5	
9	SU0039 (BP21)	Straumann Bone Level Φ 4.1/4.8 mm	SB2		33	SU0077 (BP42)	Camlog Conelog Φ 3.3 mm	CK1	
10	SU0044 (BP13)	Nobel Active (NP) Φ 3.5 mm	NA1		34	SU0078 (BP43)	Camlog Conelog Φ 3.8 mm	CK2	
11	SU0045 (BP14)	Nobel Active (RP) Φ 3.9 mm	NA2		35	SU0079 (BP44)	Camlog Conelog Φ 4.3 mm	CK3	
12	SU0041 (BP10)	Nobel Replace (NP) Φ 3.5 mm	NT1		36	SU0080 (BP45)	Camlog Conelog Φ 5.0 mm	CK4	
13	SU0042 (BP11)	Nobel Replace (RP) Φ 4.3 mm	NT2		37	SU0065 (BP50R)	DTI ユニバーサルベース (レギュラー) ※ヘックスドライバー仕様	●RJ	
14	SU0043 (BP12)	Nobel Replace (WP) Φ 5.0 mm	NT3		38	SU0082 (BP50M)	Nobel Multi Unit (レギュラー) ※ユニグリップドライバー仕様	●MR	
15	SU0046 (BP15)	Nobel Branemark(NP) Φ 3.5 mm	NB1		39	SU0034 (BP07)	Swiss Plus Φ 3.8 mm	SP1	
16	SU0047 (BP16)	Nobel Branemark(RP) Φ 4.1 mm	NB2		40	SU0035 (BP08)	Swiss Plus Φ 4.8 mm	●SP2	
17	SU0048 (BP17)	Nobel Branemark(WP) Φ 5.1 mm	NB3		40A	SU0035 (BP08T)	Straumann Tissue Level Φ 4.8 mm ※ BP08 に Straumann 用スクリューが 追加付属	●ST2 (SP2)	
18	SU0040 (BP09)	Bio Horizons Φ 3.0mm	B0		41	SU0052 (BP25)	Camlog Φ 3.3 mm	CA1	
19	SU0073 (BP34)	Certain Internal Φ 3.4 mm	3C1		42	SU0053 (BP26)	Camlog Φ 3.8 mm	CA2	
20	SU0074 (BP35)	Certain Internal Φ 4.1 mm	3C2		43	SU0054 (BP27)	Camlog Φ 4.3 mm	CA3	
21	SU0075 (BP36)	Certain Internal Φ 5.0 mm	3C3		44	SU0055 (BP28)	Camlog Φ 5.0 mm	CA4	
22	SU0076 (BP37)	Certain Internal Φ 6.0 mm	3C4		45	SU0049 (BP22)	京セラ POI-EX Φ 3.7 mm	P1	
23	SU0069 (BP38)	External Hex Φ 3.4 mm	3E1		46	SU0050 (BP23)	京セラ POI-EX Φ 4.2 mm	P2	
24	SU0070 (BP39)	External Hex Φ 4.1 mm	3E2		47	SU0051 (BP24)	京セラ POI-EX Φ 4.7 mm	P3	

届出番号 13B1X0007900067 ご使用の際は添付文書をよくお読みください。CAD ソフトウェアに専用インプラントライブラリーが必要です。

特記事項
------