



スタンダード&メゾブロック用 チタンベース技工指示書

FAX : 03-5610-3681

返品および交換はできません

● ご依頼日			年	月	日
フリガナ 患者様名					
様 性別(男 ・ 女)年齢(才)					
請求先	納品先	☐ の欄に ☒ を付けてください。(請求先に ☐ が無い場合は、納品先に請求させていただきます)			
☐	☐	歯科医院名			
		担当 様			
		住所 〒			
TEL :		FAX :			
☐	☐	技工所名			
		担当 様			
		住所 〒			
TEL :		FAX :			

● 設計		
【材料:チタン合金 Ti-6AL-4V(64チタン) 認証番号:222AIBZX00037000】		
部位	メーカー/システム	径タイプ
		☐ エンゲージ ☐ ノンエンゲージ ☐ メゾブロック
		☐ エンゲージ ☐ ノンエンゲージ ☐ メゾブロック
		☐ エンゲージ ☐ ノンエンゲージ ☐ メゾブロック
		☐ エンゲージ ☐ ノンエンゲージ ☐ メゾブロック
		☐ エンゲージ ☐ ノンエンゲージ ☐ メゾブロック
設計指示詳細		

ご注文について

※ 当日発送受付時間：月～金曜日9:00 ～ 15:30(土・日・祝祭日を除く)
※ 時間外および新規取引のご注文は翌営業日の発送となります。
※ 納期に関しましては、地域・天候・交通事情等によりご希望に添えない場合があります。
※ 患者さま1人につき1枚の指示書をご記入ください。

受託歯科技工所 1：Dental Technology Institute (DTI東京) 〒130-0014 東京都墨田区亀沢4-9-4-101
TEL: 03-5610-3680 FAX: 03-5610-3681 e-mail: info@dti-cadcam.com
受託歯科技工所 2：S.P.D.L (S P Dental Laboratory) ミリングセンター
受託歯科技工所 3：P.D.L (P Dental Laboratory) ミリングセンター

メーカー	システム	径タイプ	
DTI STARGATE	Universal Abutment	ノンエンゲージ	4.8
BIOHORIZONS	Internal	エンゲージ	3.0 / 3.5 / 4.5 / 5.7
		ノンエンゲージ	3.5 / 4.5
		メゾブロック用	3.5 / 4.5 / 5.7
camlog	CAMLOG	エンゲージ	3.3 / 3.8 / 4.3 / 5.0
		ノンエンゲージ	3.3 / 3.8 / 4.3 / 5.0
	CAMLOG PS	メゾブロック用	3.8 / 4.3 / 5.0
	CONELOG	エンゲージ	3.3 / 3.8 / 4.3 / 5.0
		エンゲージ	Aqua 3.5/4.0 / Lilac 4.5/5.0
		ノンエンゲージ	Aqua 3.5/4.0 / Lilac 4.5/5.0
DENTSPLY	ASTRA TECH Osseo Speed	メゾブロック用	Aqua 3.5/4.0 / Lilac 4.5/5.0
		ノンエンゲージ	Uni20° / Uni 45°
		エンゲージ	3.6 / 4.2 / 4.8 / 5.4
	ASTRA TECH EV	ノンエンゲージ	3.6 / 4.2
		メゾブロック用	3.6 / 4.2 / 4.8 / 5.4
		ノンエンゲージ	Uni Abutment EV
DENTIUM	SuperLine	エンゲージ	共通
Nobel Biocare	Nobel Replace	エンゲージ	NP 3.5 / RP 4.3 / WP 5.0
		ノンエンゲージ	NP 3.5 / RP 4.3 / WP 5.0
	Nobel Active Tapered CC Parallel CC	エンゲージ	NP 3.5 / RP 3.9
		ノンエンゲージ	NP 3.5 / RP 3.9
		メゾブロック用	NP 3.5 / RP 3.9
	Branemark	エンゲージ	NP 3.5 / RP 4.1 / WP 5.1
		ノンエンゲージ	NP 3.5 / RP 4.1 / WP 5.1
		メゾブロック用	RP 4.1
	Multi-unit Abutment	ノンエンゲージ	4.8
OSSTEM	TS	エンゲージ	Mini / Regular
straumann	Bone Level	エンゲージ	NC3.3 / RC 4.1&4.8
		ノンエンゲージ	NC3.3 / RC 4.1&4.8
		メゾブロック用	RC 4.1&4.8
	Tissue Level	エンゲージ	RN 4.8 / WN 6.5
		ノンエンゲージ	RN 4.8 / WN 6.5
		メゾブロック用	RN 4.8
Zimmer Biomet	SRA	ノンエンゲージ	D 3.5 / D 4.6
	Spline	エンゲージ	3.25 ジョイントタイプ 3.25 / 3.75&4.0 / 5.0
		ノンエンゲージ	3.25 / 3.75&4.0 / 5.0
		メゾブロック用	3.25 / 3.75&4.0
	Certain	3i 専用技工指示書をご使用ください。	
	External		
	Tapered Screw-Vent Screw-Vent Trabecular Metal	エンゲージ	3.5 / 4.5 / 5.7
		ノンエンゲージ	3.5 / 4.5 / 5.7
		メゾブロック用	3.5 / 4.5 / 5.7
	Tapered SwissPlus	エンゲージ	3.8 / 4.8
	Tapered Abutment	ノンエンゲージ	4.8