

スキャニング ツール



－SG スキャンボディー

SGスキャンボディーは、CAD/CAMでインプラント上部構造を作製するために使用する計測ジグです。模型上のインプラントアナログなどに装着して位置情報を取得します。模型用と口腔内スキャナー用の2種類があり、勘合部に金属を採用しトルクをかけ使用することができます。

口腔内スキャナー用の『SGスキャンボディー -P』の被測定部は鮮明なスキャンを可能にしたPEEK材を使用しています。



－SG スキャニングホルダー

スキャニングホルダーは、カスタムベースのデジタルデータを作成するためのホルダーです。お持ちのデンタルスキャナーに設計を行うためのライブラリーなどのインストールは必要ありません。DTI CAD/CAMセンターで加工データ専用ホルダーを設計しており、ワックスアップされたカスタムベースを装着してスキャンしていただくだけで高精度な加工データの作成が可能です。

お問い合わせ

ジンヴィ・ジャパン合同会社 DTI部（とちぎオフィス）
〒322-0251 栃木県 鹿沼市 野尻116-3
TEL：0120-418-325 FAX：0120-418-321

対応メーカー	システム	径タイプ	記号	スキャンボディ 模型	スキャンボディ-P 口腔内	スキャンホルダー
BIOHORIZONS	Internal	3.0	B0	●	●	●
		3.5	B1	●	●	●
		4.5	B2	●	●	●
		5.7	B3	●	●	●
	Tissue	3.5	BT1	●	-	●
		4.5	BT2	●	-	●
		5.7	BT3	●	-	●
camlog	CAMLOG	3.3	CA1	●	●	●
		3.8	CA2	●	●	●
		4.3	CA3	●	●	●
		5.0	CA4	●	●	●
	CONELOG	3.3	CK1		●(口腔内／模型共用)	●
		3.8	CK2		●(口腔内／模型共用)	●
		4.3	CK3		●(口腔内／模型共用)	●
		5.0	CK4		●(口腔内／模型共用)	●
DENTSPLY	ASTRA TECH OsseoSpeed	Aqua	AT2	●	●	●
		Lilac	AT3	●	●	●
	ASTRA TECH EV	3.6	AE2	●	●(ショート)	-
		4.2	AE3	●	●(ショート)	-
		4.8	AE4	●	●(ショート)	-
		5.4	AE5	●	●(ショート)	-
	FRIALIT / XiVE	3.4	DX2	▲	-	●
		3.8	DX3	▲	-	●
		4.5	DX4	▲	-	●
		5.5	DX5	▲	-	●
	Uni アバットメント	20°	U2	●	-	-
		45°	U4	●	-	-
DENTIUM	SuperLine	共通	DSL	▲	▲	-
OSSTEM	TS	Mini	OTS1	▲	▲	-
		Regular	OTS2	▲	▲	-
Nobel Biocare	Nobel Replace	NP	NT1	●	●	●
		RP	NT2	●	●	●
		WP	NT3	●	●	●
	Nobel Branemark	NP	NB1	●	●	●
		RP	NB2	●	●	●
		WP	NB3	●	●	●
	Nobel Active	NP	NA1	●	●	●
		RP	NA2	●	●	●
	Nobel Tapered CC Nobel Parallel CC	NP	NC1	●	●	●
		RP	NC2	●	●	●
	マルチユニット アバットメント	レギュラー	MR	●	●	-
		ワイド	MW	●	-	-
straumann	Bone Level	NC3.3	SB1	●	●	●
		RC4.1 / 4.8	SB2	●	●	●
	Tissue Level	RN4.8	ST2	●	●	●
		WN6.5	ST3	▲	▲	-
DTI / STARGATE	ユニバーサルアバットメント	レギュラー	RJ	●	●	-
Zimmer Biomet	Spline	3.25	A1	●	●	●
		3.75 & 4.0	A2	●	●(ショート／ロング)	●
		5.0	A3	●	●	●
	Certain Internal	3.4	3C1	●	●	●
		4.1	3C2	●	●	●
		5.0	3C3	●	●	●
		6.0	3C4	●	●	●
		3.4	3E1	●	●	●
	External Hex	4.1	3E2	●	●	●
		5.0	3E3	●	●	●
		6.0	3E4	●	●	●
	Tapered Screw-Vent & Screw-Vent Trabecular Metal	3.5	SV1	●	●	●
		4.5	SV2	●	●	●
		5.7	SV3	●	●	●
	Tapered SwissPlus & SwissPlus	3.8	SP1	●	●	●
		4.8	SP2	●	●	●
	Spline ショルダーアバットメント	レギュラー	SY	●	-	-
		ワイド	SW	●	-	-
	テーパードアバットメント	-	TPD	●	-	-
	SCアングルドアバットメント	-	TPA	●	-	-
京セラメディカル	POI-EX	3.7	P1	●	●	●
		4.2	P2	●	●	●
		4.7	P3	●	●	●

※2023.09 現在のラインナップになります。

届出番号:13B1X00079000067

※ライブラリーにつきましてはDTI とちぎ (0120-418-325)にお問い合わせください。

▲ につきましては、DTI営業担当または、DTIとちぎ (0120-418-325) にお問い合わせください。