

* ご依頼日		年	月	日
*フリガナ				
*患者様名		様 性別 (☐ 男 ☐ 女) 年齢 (才)		
*請求先	*納品先	☐ の欄に☑を付けてください。(請求先に☑がない場合は、技工所様への請求とさせていただきます)		
☐	☐	*歯科医院名		
		*歯科医師名 様		
		*住所 〒		
*TEL		FAX		
☐	☐	*技工所名		
		*担当者名 様		
		*住所 〒		
*TEL		FAX		

* 設計 ※対応一覧よりシステム名、径をご記入、☐欄に☑を付けてください。 【材料：チタン合金 TI-6AL-4V (64 チタン)】

部位	メーカー / システム	径タイプ
		☐ エンゲージ ☐ ノンエンゲージ ☐ メゾブロック
		☐ エンゲージ ☐ ノンエンゲージ ☐ メゾブロック
		☐ エンゲージ ☐ ノンエンゲージ ☐ メゾブロック
		☐ エンゲージ ☐ ノンエンゲージ ☐ メゾブロック

★ Certain Internal, External Hex の場合は下記に記入してください

部位	システム	径タイプ	嵌合様式	スクリュー
	☐ Certain Internal ☐ External Hex	☐ 3.4mmLess ☐ 3.4mm ☐ 4.1mm ☐ 5.0mm	☐ ヘクスト ☐ ノンヘクスト	☐ チタン ☐ ヘクスト ☐ ゴールド ☐ スクエア
	☐ Certain Internal ☐ External Hex	☐ 3.4mmLess ☐ 3.4mm ☐ 4.1mm ☐ 5.0mm	☐ ヘクスト ☐ ノンヘクスト	☐ チタン ☐ ヘクスト ☐ ゴールド ☐ スクエア
	☐ Low Profile	☐ 4.8mm	☐ ノンヘクスト	☐ チタン ☐ ヘクスト ☐ ゴールド

※ Certain、External の 6.0mmD は DTI とちぎの取扱となります。 ※ 3.4mm Less は Certain Internal のみとなります。

※ Low Profile のヘクストは DTI とちぎの取扱となります。 ※ Certain internal と Low Profile のスクリューはヘクストのみとなります。

設計指示詳細

ご注文について

※ 当日発送受付時間：月～金曜日 9：00～15:30（土・日・祝祭日を除く）
 ※ 時間外および新規取引のご注文は翌営業日の発送 となります。
 ※ 納期に関しましては、地域・天候・交通事情等によりご希望に添えない場合があります。
 ※ 返品および交換は致しかねます。

メーカー	システム		径タイプ
DTI STARGATE	Universal Abutment(Hex1.25mm)	ノンエンゲージ	4.8
	Universal Abutment(Hex1.22mm)	ノンエンゲージ	4.8
BIOHORIZONS	Internal	エンゲージ	3.0 / 3.5 / 4.5 / 5.7
		ノンエンゲージ	※ 5.7 の付属スクリューは ScrewVent と同じ MHLAS になります。
		メゾブロック用	3.5 / 4.5 / 5.7
		ノンエンゲージ	※ 付属スクリューは ScrewVent と同じ MHLAS になります。
ALTADENT	CAMLOG	エンゲージ	MultiUnit (Hex1.25) ※ 1
		ノンエンゲージ	3.3 / 3.8 / 4.3 / 5.0
		ノンエンゲージ	3.3 / 3.8 / 4.3 / 5.0
	CAMLOG PS	メゾブロック用	3.3 / 3.8/4.3 / 5.0
	CONELOG	エンゲージ	3.8 / 4.3 / 5.0
		ノンエンゲージ	3.3 / 3.8/4.3 / 5.0
Dentsply Sirona	ASTRA TECH Osseo Speed	エンゲージ	3.6 / 4.2 / 4.8 / 5.4
		ノンエンゲージ	3.6 / 4.2 / 4.8
		メゾブロック用	Uni 20° / Uni 45°
		ノンエンゲージ	Uni Abutment EV
	ASTRA TECH EV	エンゲージ	MultiUnit (Hex1.25) ※ 1
		ノンエンゲージ	Aqua 3.5/4.0 / Lilac 4.5/5.0
		メゾブロック用	Aqua 3.5/4.0 / Lilac 4.5/5.0
		ノンエンゲージ	Aqua 3.5/4.0 / Lilac 4.5/5.0
		ノンエンゲージ	Uni 20° / Uni 45°
		メゾブロック用	Uni Abutment EV
DENTIUM	SuperLine	エンゲージ	共通
		ノンエンゲージ	共通
Nobel Biocare	Nobel Replace	エンゲージ	NP 3.5 / RP 4.3 / WP 5.0
		ノンエンゲージ	NP 3.5 / RP 4.3 / WP 5.0
	Nobel Active Tapered CC Parallel CC	エンゲージ	NP 3.5 / RP 3.9
		ノンエンゲージ	NP 3.5 / RP 3.9
		メゾブロック用	NP 3.5 / RP 3.9
	Branemark	エンゲージ	NP 3.5 / RP 4.1 / WP 5.1
		ノンエンゲージ	NP 3.5 / RP 4.1 / WP 5.1
		メゾブロック用	RP 4.1
	Multi-unit Abutment	ノンエンゲージ	4.8
OSSTEM	TS	エンゲージ	Mini / Regular
		ノンエンゲージ	Regular
		ノンエンゲージ	MultiUnit (Hex1.22) ※ 2
straumann	Bone Level	エンゲージ	NC3.3 / RC 4.1&4.8
		ノンエンゲージ	NC3.3 / RC 4.1&4.8
		メゾブロック用	RC 4.1&4.8
	Tissue Level	エンゲージ	RN 4.8 / WN 6.5
		ノンエンゲージ	RN 4.8 / WN 6.5
		メゾブロック用	RN 4.8
	SRA	ノンエンゲージ	D 3.5 / D 4.6
	BLX	エンゲージ	RB / WB
		ノンエンゲージ	RB

メーカー	システム		径タイプ
ZimVie	Spline	エンゲージ	3.25 / 3.75&4.0 / 5.0
		ノンエンゲージ	3.25 / 3.75&4.0 / 5.0
		メゾブロック用	3.25 / 3.75&4.0
	Tapered Screw-Vent Screw-Vent Trabecular Metal	エンゲージ	3.5 / 4.5 / 5.7
		ノンエンゲージ	3.5 / 4.5 / 5.7
		メゾブロック用	3.5 / 4.5 / 5.7
	Tapered SwissPlus	エンゲージ	3.8 / 4.8
		ノンエンゲージ	4.8
	Tapered Abutment	ノンエンゲージ	4.5
KYOCERA	FINESIA BL	エンゲージ	NP / RP / WP ※スクリューは付属されません
	FINESIA TL	エンゲージ	RP / WP
		ノンエンゲージ	RP / WP
MEGA'GEN	AnyRidge	エンゲージ	共通
		ノンエンゲージ	共通
		ノンエンゲージ	MultiUnit (Hex1.22) ※2
	AnyOne	エンゲージ	共通
		ノンエンゲージ	共通
		ノンエンゲージ	MultiUnit (Hex1.22) ※2

※1 納品時の製品名は「エバ-サル Ti ベ-ス URS スクリュー付」となります。

※2 納品時の製品名は「エバ-サル Ti ベ-ス URS1.22 スクリュー付」となります。

メーカー	システム	プラットフォーム	フレア	カフ	嵌合様式	スクリュー
ZimVie	Certain Internal	3.4mmLess	エンゲージ 3.7/ ノンエンゲージ 3.95mm	1.5mm	ヘクストまたは ノンヘクスト	ヘクスト
		3.4 mmD	4.1mm	1.0mm		
		4.1 mmD	4.1mm	0.5mm		
		5.0 mmD	5.0mm	0.5mm		
	External Hex	3.4 mmD	4.6mm	1mm	ヘクストまたは ノンヘクスト	ヘクストまたは スクエア
		4.1 mmD	4.8mm	1mm		
		5.0 mmD	5.0mm	0.5mm		
	Low Profile	4.8mmD	5.0mm	0.7mm	ノンヘクスト	ヘクスト

Dental Technology Institute (DTI東京)

〒130-0014 東京都墨田区亀沢4-9-4-101

E-mail: info@dti-cadcam.com FAX: 03-5610-3681

HP: <https://www.dti-cadcam.com/>

受託歯科技工所 : S.P.D.L (S P Dental Laboratory) ミリングセンター

